

**Laserska vodena vaga, duljina: 240mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	468460 240
GTIN	4007368096207
Razred artikla	460

Opis**Izvedba:**

Čvrsto, praktično aluminijsko kućište s 3 laserske točke okrenute jedna prema drugoj s kutom od 90°. Preciznost libela i lasera prema mjernoj površini iznosi 0,2mm/m. U bazi su smještena 4 jaka magneti. Mjerna površina s laserskim referentnim rubom (rub = sredina lasera).

Upotreba:

Za brzo izravnavanje, označavanje i niveliranje.

Dio isporuke:

Uključuje ploču za poravnanje na neravnoj podlozi. 3 baterije br. 081561 vel. LR3.

Tehnički opis

Širina	25 mm
Duljina	240 mm
Razred lasera	2
Navoj stativa	1/4 UNC col
Doseg	30 m
Visina	44 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Broj sadržanih baterija	3

Granica odstupanja	0,2 mm/m
Opskrba energijom	na bateriju
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Vodena vaga

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------