

**HOLEX****Radioničko pomično mjerilo s očitavanjem bez paralakse i finim podešenjem, mjesto mjerenja: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415170 500
GTIN	4045197319029
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Skošeni mjerni šiljci za mjerenja navoja i uskih utora. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja. Skala s izrazitim kontrastom. Sa zaustavnim vijkom. Do vel. 300 prokaljen, od vel. 500 mjerne površine kaljene.

Ravna skala za **očitanje bez pogreške**, izravno očitavanje **unutarnjih dimenzija** zahvaljujući dodatnoj skali, s preciznim podešavanjem.

**Tehnički opis**

Kalibriranje	A1
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Duljina kraka	150 mm
Mjesto mjerenja	0 - 500 mm
Podjela	1/20 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Standard	ISO 13385
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,1 mm
Precizno namještanje	da

Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

**Usluge**

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500