

BMI®**Univerzalni laser „autoMAGIC“, tip: 5SP****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 468465 5SP |
| GTIN | 4007368102946 |
| Razred artikla | 460 |

Opis**Izvedba:**

Križni linijski laser i laser s 5 zraka u jednom uređaju, **samonivelirajući zahvaljujući magnetski prigušenom sustavu njihanja**. Vodoravno i okomito pulsirajuće zrake lasera koje se mogu zasebno i zajedno uključiti. Laserska zraka prema gore i prema dolje; 3 horizontalne laserske zrake prema naprijed, u lijevu i desnu stranu; sve laserske zrake čine međusobno kut od 90°. Moguće aretiranje za prikaz kosih linija i kao zaštita za transport.

Dio isporuke:

Magnetni zidni držač s priključkom za stativ, laserskom ciljnom pločom, torbom za prijenos i 3 baterije br. 081561 vel. LR6.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|------------|
| Visina | 112 mm |
| Razred lasera | 2M |
| Težina | 0,5 kg |
| širina | 116 mm |
| Područje niveliranja | ±3 stupanj |

| | |
|--|----------------------|
| Dubina | 69 mm |
| Doseg | 30 m |
| Navoj stativa | 1/4 UNC, 5/8 UNC col |
| Oznaka proizvođača | 654KLP5SP |
| Broj sadržanih baterija | 3 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Kalibriranje | Cijena na upit |
| Vrsta proizvoda | Univerzalni laser |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Foto stativ Tip | 468558 |
| Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6 | 081561 LR6 |