

STABILA **Elektronička vodena vaga od lakog metala, duljina: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	467554 800
GTIN	4005069198282
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Izuzetno čvrst aluminijski pravokutni profil sa završnim kapama za prigušenje udaraca. Za svaku primjenu postoje dva digitalna zaslona s mogućnošću optimalnog očitavanja – osvjetljavaju se pritiskom prsta. Nepropusno za prašinu i vodu.

Režimi prikaza: °, %, mm/m, in/ft – kao decimalan broj ili razlomak. Blokada tipkovnice. Zvučno navođenje cilja s dva različita signalna zvuka. Referentna vrijednost može se slobodno odabrati. Upozorenje kod naginjanja vodene vage u drugoj osovini. **Samostalna kalibracija u koracima od 90°**. Trajanje baterije do 400 sati.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje baterije br. 081551 LR6.

Uključujući transportnu torbu.

Tehnički opis

Duljina	800 mm
Korak (namjestiv)	0,05 / 0,1 stupanj
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081557 LR6
Broj sadržanih baterija	2
Granica odstupanja elektroničkog modula	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) stupanj
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju

Granica pogreške u normalnom položaju i pri mjerenju odstupanja	0,5 mm/m
Način rada prikaza	°, %, mm/m, in/ft – kao decimalan broj ili razlomak
Vijek trajanja baterije cca	150 h
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	H2
Vrsta proizvoda	Vodena vaga

Usluge

Kalibriranje Libela / elektronički uređaj za mjerenje nagiba Preciznost 0,10 mm/m	026620 0,10
--	-------------