

Garant**Precizna vodena vaga s vijkom za namještanje, duljina baze x Preciznost:
150/1 mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	468790 150/1
GTIN	4045197519238
Razred artikla	41H

Opis

Izvedba:

Čvrsto kućište od kvalitetnog specijalnog lijeva; Prizmatično podnožje s brušenim kutnim kontaktnim površinama (važno kod označavanja, poravnavanja itd). Sve su mjerne površine obrađene točno paralelno s osi libele. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. S izoliranim prihvata na kućištu te zaštitnim staklom iznad libela.

Mogućnost namještanja uzdužne libele:
uzdužnu libelu se može lagano vratiti u nulti položaj pomoću vijka za namještanje.

Tekst oblačića:

Vijak za podešavanje

uzdužne libele.

Uzdužna libela

bez naprezanja.

Upotreba:

Za poravnavanje površina, vratila, strojeva itd.

Standard:

DIN 877

Točnost:

1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom **0,02 mm/m.**

2 = s dosta osjetljivom uzdužnom libelom **0,1 mm/m.**

4 = s uobičajeno osjetljivom uzdužnom libelom **0,4 mm/m.**

Tehnički opis

Širina đona	40 mm
Razred preciznosti	1
Duljina đona	150 mm
Očitavanje	0,02 mm/m
Standard	DIN 877
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	H2
Vrsta proizvoda	Vodena vaga

Usluge

Kalibriranje Libela / elektronički uređaj za mjerenje nagiba Preciznost 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------