

Mahr**Digitalno pomično mjerilo IP67 i-wi s okruglim dubinomjerom, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 412736 150 |
| GTIN | 4059192002466 |
| Razred artikla | 43A |

Opis**Izvedba:**

Jako veliki LCD prikaz 11 mm visina brojki. Integrirano bežično podatkovno sučelje i-wi. Otporan na prašinu i vlagu. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Vijek trajanja baterije otprilike 3 godine.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radio prijemnik i-wi br. 498912.

Tehnički opis

| | |
|---------------|--------------|
| Očitavanje | mm / inča |
| Duljina kraka | 40 mm |
| Standard | ISO 13385 |
| Trajanje rada | oko 3 godine |
| Dubinomjer | Ø 1,6 |
| Kalibriranje | A1 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Postojeći dubinomjer | da |
| Visina znakova na LCD ekranu | 11 mm |
| Očitavanje | 0,01 mm |
| Očitavanje | 0,0005 col |
| Mjerno područje | 0 - 150 mm |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 |
| IP-klasa zaštite | IP 67 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Bežična upotreba | Softver proizvođača |
| Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm |
| Prihvat | MAHR i-wi radijski sustav |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Materijal | Plemeniti čelik, INOX |
| sve dijelove | kaljeno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |

Usluge

| | |
|--|------------|
| KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm | 021000 200 |
| DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm | 021010 200 |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK | 498912 STICK |
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032 | 081560 CR2032 |