

**Radioničko pomično mjerilo lagane izvedbe, mjesto područje: 900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412770 900
GTIN	4067263118985
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Radioničko pomično mjerilo **lagane izvedbe**. **Očitavanje bez paralelnih osi** s najvišim kontrastom zbog bijelog skaliranja na crnoj površini. Optimalna vodeća i klizna svojstva zahvaljujući unutarnjem, dvostrukom vođenju prizme. Mjerni krak je izmjenjiv, od nehrđajućeg čelika te najpreciznije brušen.

Dodatni pribor:

Mjerni krak 125 mm, 150 mm.

Tehnički opis

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	A1
Težina	0,8 kg
Duljina kraka	90 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Mjesto područje	0 - 900 mm
Skale	1/20
Granica odstupanja	0,11 mm
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno

sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000