

**HOLEX****Radioničko pomično mjerilo s podjelom u mm i colima, mjerno područje: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415100 500
GTIN	4045197203168
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Skošeni mjerni šiljci za mjerenja navoja i uskih utora. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja. Skala s izrazitim kontrastom. Sa zaustavnim vijkom. Do vel. 300 prokaljen, od vel. 500 mjerne površine kaljene.

**Tehnički opis**

Očitavanje	mm / inč
Duljina kraka	150 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Kalibriranje	A1
Mjerno područje	0 - 500 mm
Izvedba mjerne površine	kaljeno
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Podjela	1/128 col
Podjela	1/20 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Standard	ISO 13385

Odstupanje mjerenja E MPE	±0,1 mm
Posjela skale mm/inči	da
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500