

**Pomično mjerilo, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415184 300
GTIN	4045197479822
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Mjerne površine **kromirane, bez odsjaja**, s crnom skalom izrazitog kontrasta. Mjerne površine lepane. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja.

**Tehnički opis**

Izvedba dijelova za očitavanje	mat kromirano
Kalibriranje	A1
Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Očitavanje	0,05 mm
Mjerno područje	0 - 300 mm
Duljina kraka	90 mm
Podjela	1/20 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Standard	ISO 13385
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,08 mm
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno

Vrsta proizvoda

Radionička pomična mjerila

**Usluge**

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm

021000 300

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm

021010 300