

Mahr**Digitalno pomično mjerilo IP67 i-wi, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412738 150
GTIN	4059192002480
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Jako veliki LCD prikaz 11 mm visina brojki. Integrirano bežično podatkovno sučelje i-wi. Otporan na prašinu i vlagu. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Vijek trajanja baterije otprilike 3 godine.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radio prijemnik i-wi br. 498912.

Tehnički opis

Trajanje rada	oko 3 godine
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Postojeći dubinomjer	da
Očitavanje	mm / inča
Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	40 mm

Standard	ISO 13385
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 150 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	MAHR i-wi radijski sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

Pribor

Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498912 STICK
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032