

HOLEX**Radioničko pomično mjerilo s podjelom u mm i colima, mjerno područje:
750mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415100 750
GTIN	4045197203175
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Skošeni mjerni šiljci za mjerenja navoja i uskih utora. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja. Skala s izrazitim kontrastom. Sa zaustavnim vijkom. Do vel. 300 prokaljen, od vel. 500 mjerne površine kaljene.

Tehnički opis

Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Očitavanje	mm / inč
Duljina kraka	150 mm
Mjerno područje	0 - 750 mm
Kalibriranje	A1
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Izvedba mjerne površine	kaljeno
Podjela	1/128 col
Podjela	1/20 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Standard	ISO 13385

Odstupanje mjerenja E MPE	±0,12 mm
Posjela skale mm/inči	da
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000