

**Mahr****Radioničko pomično mjerilo lagane izvedbe, mjerno područje: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412750 500
GTIN	2050001060297
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

**Radioničko pomično mjerilo**, lagana izvedba; s mjernim šiljcima i prizmatičnom mjernom letvicom.

**Očitavanje bez greške.**

Mjerna letvica i vodilica od aluminija. 50 % smanjena masa. Otpornost na trošenje i ogrebotine zahvaljujući anodiziranoj površini 1100 HV (slično keramici).

Mjerni krakovi i šiljci od VA čelika, kaljeni i brušeni. Nonius sa skalom izrazitog kontrasta i sa i skalom za unutarnje mjerenje. Lakši, precizniji hod kliznika.

**Tehnički opis**

Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Duljina kraka	150 mm
Težina	1,4 kg
Kalibriranje	A1
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Očitavanje	0,02 mm
Izvedba dijelova za očitavanje	mat kromirano
Mjerno područje	0 - 500 mm
Površina	tvrdno eloksirano
Izvedba mjerne površine	kaljeno

Podjela	1/50 mm
Granica odstupanja	0,05 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

## Usluge

DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500