

**Mjerni sat, mjerno područje / Ø kućišta: 10/58mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	431896 10/58
GTIN	4031452100624
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Mjerenje prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Čvrsti mjerni satovi s metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Ø kućišta	58 mm
Kalibriranje	C1
Mjerno područje	10 mm
Snaga mjerenja	0,7 - 1,2 N
Vrijednost skale	0,1 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	10 mm

Standard	Norma proizvođača
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	50 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16

Čelično ticalo tip 13	434900 13
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Magnetska stražnja stijenka za mjerne satove za Ø kućišta 58 mm	434835 58
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10

Čelično ticalo tip 12	434900 12
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2