

Mitutoyo**Mjerni satovi zaštićeni od udarca, Mjerno područje / Ø kućišta: 1/55 mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	432052 1/55
GTIN	4946368668758
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Mjerenje prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi sa zaštitom od udaraca, sigurnosni mjerni satovi, sa slobodnim hodom. Ekstremno lagana, čvrsta konstrukcija zaštićena od prašine. Ø stezne drške 8 mm h6.

Pakiranje: stabilna kutija

Standard: Norma proizvođača

Kalibriranje: C1

Vrijednost skale: 0,01 mm

Raspon odstupanja f_e : 10 μ m

Snaga mjerenja: 0,4 - 1,4 N

Fini podizaj: 3,5 mm

Tehnički opis

Vrijednost skale	0,01 mm
Mjerno područje	1 mm
Raspon odstupanja f_e	10 μ m

Fini podizaj	3,5 mm
Kalibriranje	C1
Snaga mjerenja	0,4 - 1,4 N
Ø kućišta	55 mm
Standard	Norma proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

Kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maksimalni mjerni raspon 3 mm	013210 3
Označavanje laserska izrada natpisa Tip	018940
DAkKS kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maksimalni mjerni raspon 12,5 mm	013250 12,5

Pribor

Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 15 mm	434920 15
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo Tip 20	434900 20
Čelično ticalo Tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo Tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo Tip 13	434900 13
Čelično ticalo Tip 18/6	434900 18/6
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo Tip 18/4	434900 18/4
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 60 mm	434920 60
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo Tip 2	434900 2
Čelično ticalo Tip 11/25	434900 11/25

Čelično ticalo Tip 28	434900 28
Čelično ticalo Tip 24	434900 24
Čelično ticalo Tip 12	434900 12
Čelično ticalo Tip 15	434900 15
Savijeni držači mjernog sata 60° Duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo Tip 16	434900 16
Čelično ticalo Tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo Tip 14	434900 14
Savijeni držači mjernog sata 60° Duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo Tip 17	434900 17
Ticalo od tvrdog metala Tip 17	434910 17
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 10 mm	434920 10
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 70 mm	434920 70
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo Tip 11/35	434900 11/35
Ticalo od tvrdog metala Tip 2	434910 2
Čelično ticalo Tip 39	434900 39
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 80 mm	434920 80
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/2	434910 18/2
Ticalo od tvrdog metala Tip 10	434910 10
Čelično ticalo Tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo Tip 29/20	434900 29/20
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo Tip 18/1	434900 18/1
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/5	434910 18/5
Ticalo od tvrdog metala Tip 11	434910 11
Ticalo od rubina Tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala Tip 14	434910 14
Čelično ticalo Tip 10	434900 10

Čelično ticalo Tip 30/10	434900 30/10
Ticalo od tvrdog metala Tip 16	434910 16
Čelično ticalo Tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo Tip 11/20	434900 11/20
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 20 mm	434920 20
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo Tip 18/2	434900 18/2
Savijeni držači mjernog sata 45° Duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo Tip 14/40	434900 14/40
Savijeni držači mjernog sata 45° Duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo Tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo Tip 14/20	434900 14/20
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/6	434910 18/6
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 40 mm	434920 40
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo Tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo Tip 11	434900 11