

**Garant****Vodena vaga kvadratnog kućišta, duljina baze×Preciznost: 150/2mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	469190 150/2
GTIN	4045197519245
Razred artikla	41H

## Opis

### Izvedba:

Čvrsti okvir od kvalitetnog specijalnog lijeva; lakirano s efektom kovanog željeza. 3 brušene prizmatične stranice i jedna ravna stranica. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. Podjela skale uzdužne libele naznačena je na pločici. S klasom točnosti 1 s izoliranim dijelovima na kućištu te zaštitnim staklom iznad libela.

### Mogućnost namještanja uzdužne libele:

uzdužnu libelu se može lagano vratiti u nulti položaj pomoću vijka za namještanje.

### Upotreba:

Za poravnavanje vodoravnih i okomitih površina, vratila itd. i za točno poravnavanje pod kutom od 90°.

### Standard:

**DIN 877**

### Točnost:

1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom **0,02 mm/m**.

2 = s vrlo osjetljivom uzdužnom libelom **0,1 mm/m**.

### Napomena:

Magnetska izvedba isporučiva na upit.

## Tehnički opis

Duljina đona	150 mm
Širina đona	40 mm
Očitavanje	0,1 mm/m
Razred preciznosti	2
Standard	DIN 877
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	H1
Vrsta proizvoda	Vodena vaga

## Usluge

KalibriranjeOkvirna vodena vaga Preciznost 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------