

**Digitalno pomično mjerilo TWIN-CAL IP67, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412786 150
GTIN	7630041106282
Razred artikla	45A

**Opis****Izvedba:**

Veliki zaslon jakog kontrasta s 11 mm visinom brojki. Trajanje baterije iznosi više od 12000 sati, Standby uključivanje nakon 10 minuta i automatsko isključivanje nakon 2 sata. ABS mjerenje, ugrađeni priključak TLC za prijenos podataka. Potpuna zaštita protiv kapljevina. Kućište zaštićeno čeličnim limom s površinom „Soft Touch“.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Vanjska, unutarnja, stupanjska i dubinska mjerenja.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

**Tehnički opis**

Standard	ISO 13385
Automatsko isključivanje	da
Stand-by način rada	da
Trajanje rada	12000 h
Postojeći dubinomjer	da
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3

Očitavanje	mm / inči
Duljina kraka	40 mm
Kalibriranje	A1
Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 150 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Tip baterije	Gumb-baterija
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Međunarodna građevinska veličina	CR2032
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm

021000 200

DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm

021010 200

**Pribor**

Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB	498918 USB
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Podatkovni kabel TLC, 2 m tip D	498918 D