

**HOLEX****Pomično mjerilo, mjerno područje: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415186 800
GTIN	4045197479846
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Mjerna skala kromirana, bez odsjaja. Mjerne površine kaljene i brušene. **Dugi mjerni krakovi za mjerenje velikih obradaka i Ø obratka.** S preciznim namještanjem. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja.

S preciznim namještanjem.

**Tehnički opis**

Očitavanje	0,05 mm
Težina	3,5 kg
Izvedba dijelova za očitavanje	mat kromirano
Izvedba mjerne površine	kaljeno
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Mjerno područje	0 - 800 mm
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	150 mm
Podjela	1/20 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Standard	ISO 13385
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,12 mm

Precizno namještanje	da
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

## Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000