



Digitalni uređaj za mjerenje nagiba, tip: 3600



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	467560 3600
GTIN	2050001668448
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

- **Aluminijski okvir s preciznim dosjednim površinama, gore s prizmom.**
- **Strelice na zaslonu služe za jednostavnije postavljanje na 0° odn. 90°.**
- **Funkcija zadržavanja vrijednosti za pohranjivanje rezultata mjerenja.**
- **Podešavanje nulte točke u svakom položaju.**

Dio isporuke:

Uključuje kutiju za spremanje i 1 bateriju br. 081561 vel. 6LR61.

Tehnički opis

Korak	0,01 (0° – 9,99°) / 0,1 (10° – 90°) stupanj
Mjerno područje	360 (4×90°) stupanj
Duljina	153 mm
Tolerancija ravnine	0,0762 mm
Visina	49 mm
širina	31 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Broj sadržanih baterija	1

Granica odstupanja elektroničkog modula	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) stupanj
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	H2
Vrsta proizvoda	Mjerilo nagiba

Usluge

Kalibriranje Libela / elektronički uređaj za mjerenje nagiba Preciznost 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------