

**Garant****Vodena vaga kvadratnog kućišta, duljina baze×Preciznost: 200/1mm**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Razred artikla	41H

### Opis

**Izvedba:**

Čvrsti okvir od kvalitetnog specijalnog lijeva; lakirano s efektom kovanog željeza. 3 brušene prizmatične stranice i jedna ravna stranica. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. Podjela skale uzdužne libele naznačena je na pločici. S klasom točnosti 1 s izoliranim dijelovima na kućištu te zaštitnim staklom iznad libela.

**Mogućnost namještanja uzdužne libele:**

uzdužnu libelu se može lagano vratiti u nulti položaj pomoću vijka za namještanje.

**Upotreba:**

Za poravnavanje vodoravnih i okomitih površina, vratila itd. i za točno poravnavanje pod kutom od 90°.

**Standard:****DIN 877****Točnost:**

1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom **0,02 mm/m**.

2 = s vrlo osjetljivom uzdužnom libelom **0,1 mm/m**.

**Napomena:**

Magnetska izvedba isporučiva na upit.

### Tehnički opis

Razred preciznosti	1
Očitavanje	0,02 mm/m
Širina đona	40 mm
Duljina đona	200 mm
Standard	DIN 877
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	H1
Vrsta proizvoda	Vodena vaga

## Usluge

Kalibriranje Okvirna vodena vaga Preciznost 0,02 mm/m	026600 0,02
---	-------------