

HOLEX**Pomično mjerilo, mjerno područje: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415186 1000
GTIN	4045197479853
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Mjerna skala kromirana, bez odsjaja. Mjerne površine kaljene i brušene. **Dugi mjerni krakovi za mjerenje velikih obradaka i Ø obratka.** S preciznim namještanjem. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja.

S preciznim namještanjem.

Tehnički opis

Duljina kraka	200 mm
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Težina	3,9 kg
Kalibriranje	A1
Izvedba mjerne površine	kaljeno
Mjerno područje	0 - 1000 mm
Izvedba dijelova za očitavanje	mat kromirano
Očitavanje	0,05 mm
Podjela	1/20 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Standard	ISO 13385
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,15 mm

Precizno namještanje	da
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021000 1000
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 1000 mm	021010 1000