


Mahr**Precizni mjerni sat IP54, zaštićen od udara, mjerno područje / Ø kućišta:
10/58mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	432220 10/58
GTIN	2050001040206
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Precizni mjerni satovi sa zaštitom od **udaraca, prskanja vodom, ulja i prljavštine**. Ticalo je zabrtvljeno gumicom odozdo, zabrtvljeno zaštitnim tuljkom odozgo. Pozadina zabrtvljena, satno staklo i vanjski prsten su tijesno pričvršćeni. Ø stezne drške 8 mm h6.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,7 - 1,6 N
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Vrijednost skale	0,01 mm
Ø stezne drške h6	8 mm

Ø kućišta	58 mm
Mjerno područje	10 mm
Kalibriranje	C1
Standard	DIN 878
IP-klasa zaštite	IP 54
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	15 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 32	434900 32
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14

Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 19/9	434900 19/9
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 40/7,8	434900 40/7,8
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 40/10	434900 40/10
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 19/10	434900 19/10
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 19/11	434900 19/11

Čelično ticalo tip 19/7	434900 19/7
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 19/8	434900 19/8