



## Mjerni sat, mjerno područje / Ø kućišta: 10/58mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 431900 10/58  |
| GTIN           | 4031452101423 |
| Razred artikla | 46C           |

### Opis

#### Izvedba:

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi s metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, manja kazaljka sporedne skale za očitavanje 1-mm.

Vanjski prsten s 2 namjestive oznake tolerancije.

#### Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

### Tehnički opis

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Snaga mjerenja                | 0,7 - 1,4 N |
| Kalibriranje                  | C1          |
| Mjerno područje               | 10 mm       |
| Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm        |
| Ø kućišta                     | 58 mm       |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Vrijednost skale                          | 0,01 mm         |
| Standard                                  | DIN 878         |
| Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 15 $\mu$ m      |
| Mjerna tehnika                            | analogno        |
| Pakiranje                                 | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda                           | Mjerni sat      |

## Usluge

|  |             |
|--|-------------|
| KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm       | 023000 10   |
| DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm | 023010 12,5 |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Čelično ticalo tip 24                           | 434900 24    |
| Čelično ticalo tip 17                           | 434900 17    |
| Čelično ticalo tip 30/10                        | 434900 30/10 |
| Čelično ticalo tip 12                           | 434900 12    |
| Čelično ticalo tip 13                           | 434900 13    |
| Čelično ticalo tip 39                           | 434900 39    |
| Čelično ticalo tip 11                           | 434900 11    |
| Ticalo od tvrdog metala tip 2                   | 434910 2     |
| Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm | 434920 10    |
| Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm | 434920 15    |
| Čelično ticalo tip 14/30                        | 434900 14/30 |
| Čelično ticalo tip 18/5                         | 434900 18/5  |
| Čelično ticalo tip 11/30                        | 434900 11/30 |
| Čelično ticalo tip 18/6                         | 434900 18/6  |
| Čelično ticalo tip 14/40                        | 434900 14/40 |

|   |              |
|---|--------------|
| Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm        | 434918 50    |
| Čelično ticalo tip 14/20  | 434900 14/20 |
| Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm                 | 434920 50    |
| Ticalo od tvrdog metala tip 18/3                                | 434910 18/3  |
| Čelično ticalo tip 11/20  | 434900 11/20 |
| Ticalo od tvrdog metala tip 16                                  | 434910 16    |
| Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm                 | 434920 70    |
| Magnetska stražnja stijenka za mjerne satove za Ø kućišta 58 mm | 434835 58    |
| Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm        | 434918 25    |
| Čelično ticalo tip 18/3   | 434900 18/3  |
| Čelično ticalo tip 16   | 434900 16    |
| Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm                 | 434920 60    |
| Čelično ticalo tip 18/4   | 434900 18/4  |
| Ticalo od tvrdog metala tip 18/4                                | 434910 18/4  |
| Čelično ticalo tip 18/1   | 434900 18/1  |
| Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm                | 434920 100   |
| Ticalo od tvrdog metala tip 10                                  | 434910 10    |
| Ticalo od tvrdog metala tip 18/1                                | 434910 18/1  |
| Ticalo od tvrdog metala tip 18/6                                | 434910 18/6  |
| Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm                 | 434920 80    |
| Zakretno ticalo   | 434912       |
| Čelično ticalo tip 18/2   | 434900 18/2  |
| Ticalo od tvrdog metala tip 18/2                                | 434910 18/2  |
| Čelično ticalo tip 29/20  | 434900 29/20 |
| Čelično ticalo tip 20   | 434900 20    |
| Ticalo od tvrdog metala tip 14                                  | 434910 14    |
| Ticalo od tvrdog metala tip 11                                  | 434910 11    |
| Čelično ticalo tip 14   | 434900 14    |
| Ticalo od tvrdog metala tip 17                                  | 434910 17    |

|  |              |
|--|--------------|
| Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm          | 434920 40    |
| Čelično ticalo tip 11/25                                 | 434900 11/25 |
| Čelično ticalo tip 10                                    | 434900 10    |
| Čelično ticalo tip 2                                     | 434900 2     |
| Čelično ticalo tip 29/10                                 | 434900 29/10 |
| Čelično ticalo tip 14/15                                 | 434900 14/15 |
| Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm | 434917 25    |
| Čelično ticalo tip 15                                    | 434900 15    |
| Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm | 434917 50    |
| Ticalo od rubina tip 2                                   | 434915 2     |
| Čelično ticalo tip 11/15                                 | 434900 11/15 |
| Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm          | 434920 90    |
| Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm          | 434920 30    |
| Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm          | 434920 20    |
| Čelično ticalo tip 28                                    | 434900 28    |
| Ticalo od tvrdog metala tip 18/5                         | 434910 18/5  |
| Čelično ticalo tip 11/35                                 | 434900 11/35 |