

STIEFELMAYER

**Vodena vaga kvadratnog kućišta, duljina baze×Preciznost: 100/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	469200 100/2
GTIN	4045197207173
Razred artikla	46R

**Opis****Izvedba:**

Izolirane drške na kućištu sprječavaju utjecaje topline ruku.

Čvrsti okvir od kvalitetnog specijalnog lijeva; lakirano s efektom kovanog željeza. 3 strane prizmatične i ravne. 1 strana ravna, sve fino brušene. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. Osjetljivost (vrijednost na skali) uzdužne libele naznačena je na pločici.

**Upotreba:**

Za poravnavanje vodoravnih i okomitih površina, vratila itd. i za točno poravnavanje pod kutom od 90°.

**Standard:****DIN 877****Točnost:**

1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom **0,02 mm/m.**

2 = s vrlo osjetljivom uzdužnom libelom **0,1 mm/m.**

**Tehnički opis**

Širina đona	28 mm
Očitavanje	0,1 mm/m

Razred preciznosti	2
Duljina đona	100 mm
Standard	DIN 877
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	H1
Vrsta proizvoda	Vodena vaga

### Usluge

Kalibriranje Okvirna vodena vaga Preciznost 0,10 mm/m	026600 0,10
---	-------------