

**TMSERROR, mjesto mjerenja: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412812 150
GTIN	4045197422828
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Mjerne površine precizno su lepane.

S plastičnim kućištem, **za ljevake.**

**Dio isporuke:**

Uključena baterija br. 081560 vel. LR44.

**Tehnički opis**

Materijal kućišta	Plastika
Standard	ISO 13385
Duljina kraka	40 mm
Očitavanje	mm / inča
prikladno za ljevake	da
Kalibriranje	A1
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Postojeći dubinomjer	da
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Mjesto mjerenja	0 - 150 mm
Broj sadržanih baterija	1

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 LR44
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije LR44	081560 LR44
--	-------------