

HOLEX**Pomično mjerilo s veoma dugačkim mjernim krakovima, mjerno područje: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415188 500
GTIN	4045197479860
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Mjerna skala kromirana, bez odsjaja. Mjerne površine kaljene i brušene. **Dugi mjerni krakovi za mjerenje velikih obradaka i Ø obratka.** S preciznim namještanjem. Upušteni i zaobljeni krajevi krakova za unutarnja mjerenja.

S **veoma dugačkim mjernim krakovima**, bez finog podešavanja.

Tehnički opis

Duljina kraka	300 mm
Kalibriranje	A1
Izvedba mjernog kraka	ekstra dugački mjerni kljunovi
Mjerno područje	0 - 500 mm
Težina	1,9 kg
Ø umetka za unutarnje mjerenje	20 mm
Izvedba mjerne površine	kaljeno
Izvedba dijelova za očitavanje	mat kromirano

Očitavanje	0,05 mm
Podjela	1/20 mm
Granica odstupanja	0,15 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Radionička pomična mjerila

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021000 500
DAkks kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 500 mm	021010 500