



Finis mjerni sat Compac Očitavanje 0,002 mm, zaštićen od udarca, Mjerno područje / Ø kućišta: 5/58 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	433230 5/58
GTIN	7630041104028
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

Stabilno, matirano kromirano kućište od mjedi; staklo sata nelomljivo.

Stezna drška Ø 8 mm h6, kaljena i brušena.

Vrlo precizna izvedba.

Najvažnija mjesta mjernog mehanizma imaju ležaj od dragog kamena.

Središnja kazaljka za očitavanje 1/1000 mm.

Okretanjem vanjskog prstena kazaljka na brojčaniku može se staviti u nulti položaj.

Skoro konstantna mjerna sila po cijelom mjernom području.

Metalno kućište i visokoučinkovita zaštita od udaraca. Posebno čvrsti mjerni sat. Swiss Made.

Očitavanje 2/1.000

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Pakiranje: stabilna kutija

Standard: Norma proizvođača

Kalibriranje: C2

Vrijednost skale: 0,002 mm

Očitavanje po okretu kazaljke: 0,2 mm

Raspon odstupanja f_e : 12 μm

Ukupan raspon odstupanja f_{ges} : 14 μm

Snaga mjerenja: 1,2 - 1,7 N

Tehnički opis

Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	14 μm
Ø kućišta	58 mm
Snaga mjerenja	1,2 - 1,7 N
Očitavanje po okretu kazaljke	0,2 mm
Mjerno područje	5 mm
Raspon odstupanja f_e	12 μm
Vrijednost skale	0,002 mm
Kalibriranje	C2
Standard	Norma proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

Kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,001 maksimalni mjerni raspon 5 mm	013220 5
Označavanje laserska izrada natpisa Tip	018940
DAkkS kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maksimalni mjerni raspon 12,5 mm	013250 12,5

Pribor

Ticalo od rubina Tip 2	434915 2
Čelično ticalo Tip 2	434900 2
Ticalo od tvrdog metala Tip 2	434910 2
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/6	434910 18/6

Čelično ticalo Tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo Tip 14	434900 14
Čelično ticalo Tip 12	434900 12
Čelično ticalo Tip 15	434900 15
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 100 mm	434920 100
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 50 mm	434920 50
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo Tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo Tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo Tip 11/35	434900 11/35
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo Tip 17	434900 17
Čelično ticalo Tip 18/5	434900 18/5
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo Tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo Tip 30/10	434900 30/10
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo Tip 18/4	434900 18/4
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 90 mm	434920 90
Savijeni držači mjernog sata 45° Duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Ticalo od tvrdog metala Tip 11	434910 11
Savijeni držači mjernog sata 60° Duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo Tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo Tip 28	434900 28
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 80 mm	434920 80
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo Tip 16	434900 16
Ticalo od tvrdog metala Tip 17	434910 17
Ticalo od tvrdog metala Tip 10	434910 10

Ticalo od tvrdog metala Tip 14	434910 14
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 30 mm	434920 30
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo Tip 14/40	434900 14/40
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo Tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo Tip 10	434900 10
Čelično ticalo Tip 18/6	434900 18/6
Savijeni držači mjernog sata 45° Duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo Tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo Tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo Tip 39	434900 39
Čelično ticalo Tip 11	434900 11
Čelično ticalo Tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo Tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo Tip 11/20	434900 11/20
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo Tip 24	434900 24
Savijeni držači mjernog sata 60° Duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo Tip 14/30	434900 14/30
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/2	434910 18/2
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo Tip 20	434900 20
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 20 mm	434920 20
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo Tip 13	434900 13
Ticalo od tvrdog metala Tip 16	434910 16