

**Precizni mjerni sat zaštićen od udara, mjerno područje / Ø kućišta: 40/58mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	433050 40/58
GTIN	4031452163094
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. (osim vel. 100/80).

Stabilno, matirano kromirano kućište od mjedi.

Stezna drška Ø 8 mm h6, kaljena i brušena.

Okretanjem vanjskog prstena kazaljka na brojčaniku može se staviti u nulti položaj.

Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, mala kazaljka za očitavanje 1-mm.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Vrijednost skale	0,01 mm
Ø kućišta	58 mm
Kalibriranje	C1
Mjerno područje	40 mm
Snaga mjerenja	0,8 - 1,8 N

Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Standard	Norma proizvođača
Priključni navoj za senzor	M2,5
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	25 µm
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 50 mm	023000 50
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100

Pribor

Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20

Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Magnetska stražnja stijenka za mjerne satove za Ø kućišta 58 mm	434835 58
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15

Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2