



Mjerni sat s koncentričnom kazaljkom, mjerno područje / Ø kućišta: 10/58mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	431950 10/58
GTIN	4031452100228
Razred artikla	46C

Opis

Izvedba:

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi s metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, manja kazaljka sporedne skale za očitavanje 1-mm.

Obje kazaljke su namještene koncentrično radi posebno preglednog očitavanja.

Vanjski prsten s 2 namjestive oznake tolerancije.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Kalibriranje	C1
Snaga mjerenja	0,7 - 1,4 N
Ø kućišta	58 mm
Mjerno područje	10 mm

Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Vrijednost skale	0,01 mm
Standard	DIN 878
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	15 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Magnetska stražnja stijenka za mjerne satove za Ø kućišta 58 mm	434835 58
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40

Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5