



## Dvostrana brusilica DS s usisom, 400 V, tip: DS15/300A



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Razred artikla	03S

### Opis

#### Izvedba:

Dvostruka stolna brusilica s usisom integriranim u postolju.

Filter za vodu i plastični grubi i fini filter učinkovito skupljaju brusnu prašinu. **Isporuka bez brusnih ploča.**

#### Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100.

Prihvat snaga: 1100 W

maksimalan broj okretaja: 1450 min<sup>-1</sup>

Ø brusne ploče D: 300 mm

Širina brusne ploče T: 40 mm

Ø provrta brusne ploče H: 76 mm

Volumen transporta kod usisa: 10 m<sup>3</sup>/min

### Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	1450 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	DS15/300A

Prihvat snaga	1100 W
Težina	160 kg
Volumen transporta kod usisa	10 m <sup>3</sup> /min
Širina brusne ploče T	40 mm
Ø provrta brusne ploče H	76 mm
Ø brusne ploče D	300 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Dvostruka brusilica

## Pribor

Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60	596610 EK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596610 SC80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60	596610 NK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK24	596610 NK24