

**Mjerni satovi zaštićeni od udarca, mjerno područje / Ø kućišta: 0,08/58mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	432405 0,08/58
GTIN	4031452101683
Razred artikla	46C

**Opis****Izvedba:**

Mjerenje prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi sa zaštitom od udaraca, sigurnosni mjerni satovi, sa slobodnim hodom. Ekstremno lagana, čvrsta konstrukcija zaštićena od prašine. Ø stezne drške 8 mm h6.

Vrhunska točnost postiže se kombiniranim prijenosom preko poluge i zupčanika.

**Tehnički opis**

Fini podizaj	4,5 mm
Ø kućišta	58 mm
Mjerno područje	0,08 mm
Snaga mjerenja	1,3 - 1,8 N
Kalibriranje	C2
Vrijednost skale	0,001 mm
Standard	Standard proizvođača

Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	2 $\mu$ m
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 maks. mjerni raspon 5 mm	023020 5
---	----------