

**Garant****Mjerni sat zaštićen od udarca, mjerno područje / Ø kućišta: 10/58mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	432110 10/58
GTIN	4045197154064
Razred artikla	41C

## Opis

### Izvedba:

Mjerenje prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi **zaštićeni od udaraca**. Stezne drške Ø 8 mm h6, kaljene i brušene. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Vanjski prsten s 2 namjestive oznake tolerancije. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100 mm, manja kazaljka sporedne skale za očitavanje 1 mm.

**Sa zaštitom od udara kotačića.** S metalnim vanjskim prstenom i metalnom pozadinom. Udarci se ne prenose izravno na mehanizam. Posebno čvrst i žilav.

### Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Precizni mjerni satovi **zaštićeni od udaraca**. Stezne drške Ø 8 mm h6, kaljene i brušene. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Vanjski prsten s 2 namjestive oznake tolerancije. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100 mm, manja kazaljka sporedne skale za očitavanje 1 mm.

### Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

## Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,7 - 1,5 N
----------------	-------------

Vrijednost skale	0,01 mm
Kalibriranje	C1
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Mjerno područje	10 mm
Ø kućišta	58 mm
Standard	DIN 878
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	15 µm
Okretni brojčanik	da
namjestive oznake tolerancije	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10

## Pribor

Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 13	434900 13

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Staklo mjernog sata tip 58	432010 58
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo tip 16	434900 16

Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Zakretno ticalo	434912
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Vanjski prsten za mjerni sat tip 58	432020 58
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40