



Precizni mali mjerni sat Compac zaštićen od udarca, Mjerno područje / Ø kućišta: 5/40 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	432540 5/40
GTIN	2050001949943
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Čvrsti mjerni satovi sa čvrstim metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen.

Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli.

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

Zaštićen od udarca.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Pakiranje: stabilna kutija

Standard: Norma proizvođača

Kalibriranje: C1

Vrijednost skale: 0,01 mm

Očitavanje po okretu kazaljke: 0,5 mm

Raspon odstupanja f_c : 12 μ m

Ukupan raspon odstupanja f_{ges} : 14 μ m

Snaga mjerenja: 0,6 - 1,4 N

Tehnički opis

Kalibriranje	C1
Ø kućišta	40 mm
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	14 μ m
Očitavanje po okretu kazaljke	0,5 mm
Vrijednost skale	0,01 mm
Mjerno područje	5 mm
Raspon odstupanja f_e	12 μ m
Snaga mjerenja	0,6 - 1,4 N
Standard	Norma proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

Kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maksimalni mjerni raspon 10 mm	013210 10
Označavanje laserska izrada natpisa Tip	018940
DAkkS kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maksimalni mjerni raspon 12,5 mm	013250 12,5

Pribor

Ticalo od tvrdog metala Tip 2	434910 2
Čelično ticalo Tip 2	434900 2
Ticalo od rubina Tip 2	434915 2
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 100 mm	434920 100
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo Tip 18/5	434900 18/5
Ticalo od tvrdog metala Tip 10	434910 10
Čelično ticalo Tip 29/10	434900 29/10
Ticalo od tvrdog metala Tip 14	434910 14

Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo Tip 14/20	434900 14/20
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/3	434910 18/3
Savijeni držači mjernog sata 45° Duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo Tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo Tip 16	434900 16
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo Tip 30/10	434900 30/10
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo Tip 28	434900 28
Čelično ticalo Tip 11/20	434900 11/20
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo Tip 17	434900 17
Savijeni držači mjernog sata 60° Duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo Tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo Tip 18/6	434900 18/6
Savijeni držači mjernog sata 45° Duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo Tip 11/30	434900 11/30
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/6	434910 18/6
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/4	434910 18/4
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 50 mm	434920 50
Ticalo od tvrdog metala Tip 11	434910 11
Čelično ticalo Tip 10	434900 10
Čelično ticalo Tip 18/2	434900 18/2
Savijeni držači mjernog sata 60° Duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo Tip 14/40	434900 14/40
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 60 mm	434920 60
Ticalo od tvrdog metala Tip 16	434910 16
Čelično ticalo Tip 11/15	434900 11/15

Čelično ticalo Tip 14/15	434900 14/15
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo Tip 24	434900 24
Čelično ticalo Tip 12	434900 12
Ticalo od tvrdog metala Tip 17	434910 17
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo Tip 13	434900 13
Čelično ticalo Tip 39	434900 39
Čelično ticalo Tip 15	434900 15
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/5	434910 18/5
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 15 mm	434920 15
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo Tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo Tip 14	434900 14
Čelično ticalo Tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo Tip 20	434900 20
Čelično ticalo Tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo Tip 11	434900 11
Produžetak za mjerna ticala Duljina D (L) 20 mm	434920 20
Čelično ticalo Tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo Tip 11/35	434900 11/35
Ticalo od tvrdog metala Tip 18/2	434910 18/2