

**Fini mjerni sat zaštićen od udara, mjerno područje / Ø kućišta: 1/58mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	433400 1/58
GTIN	4031452100532
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Stabilno kućište od mjedi, mat kromirano, s neslomljivim staklom za sat.

Stezna drška Ø 8 mm h6, kaljena i brušena.

Vrlo precizna izvedba.

Najvažnija mjesta mjernog mehanizma imaju **ležajeve od dragulja**.

Središnja kazaljka **za očitavanje 1/1000 mm**.

Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli.

Skoro konstantna mjerna sila po cijelom mjernom području.

Kvalitetna zaštita od udara osigurava posebno dug vijek trajanja.

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Očitavanje po okretu kazaljke	0,2 mm
Vrijednost skale	0,001 mm

Snaga mjerenja	1,5 - 2 N
Kalibriranje	C2
Mjerno područje	1 mm
Ø kućišta	58 mm
Standard	Norma proizvođača
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	5 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 maks. mjerni raspon 5 mm	023020 5
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Čelično ticalo tip 12	434900 12
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 15	434900 15

Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Staklo mjernog sata tip 58	432010 58
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Vanjski prsten za mjerni sat tip 58	432020 58
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Zakretno ticalo	434912
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 17	434900 17

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Magnetska stražnja stijenka za mjerne satove za Ø kućišta 58 mm	434835 58
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2