

**Mjerni sat, mjerno područje / Ø kućišta: 10/58Bmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	431980 10/58B
GTIN	4045197204172
Razred artikla	42C

**Opis****Izvedba:**

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi s metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, manja kazaljka sporedne skale za očitavanje 1-mm.

Vanjski prsten s 2 namjestive oznake tolerancije.

**Dodatni pribor:**

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

**Tehnički opis**

Snaga mjerenja	0,4 - 1,4 N
Mjerno područje	10 mm
Kalibriranje	C1
Karika na poledini mjernog sata	da
Ø kućišta	58 mm

Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Vrijednost skale	0,01 mm
Standard	DIN 878
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	15 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Čelično ticalo tip 19/9	434900 19/9
Čelično ticalo tip 19/7	434900 19/7
Čelično ticalo tip 19/8	434900 19/8
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 19/10	434900 19/10
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 40/10	434900 40/10
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 32	434900 32

Čelično ticalo tip 40/7,8	434900 40/7,8
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2

Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 19/11	434900 19/11
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Staklo mjernog sata tip 58	432260 58