

STIEFELMAYER

Vodena vaga kvadratnog kućišta, duljina baze×Preciznost: 200/1 mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 469200 200/1 |
| GTIN | 4045197207203 |
| Razred artikla | 46R |

Opis**Izvedba:**

Izolirane drške na kućištu sprječavaju utjecaje topline ruku.

Čvrsti okvir od kvalitetnog specijalnog lijeva; lakirano s efektom kovanog željeza. 3 strane prizmatične i ravne. 1 strana ravna, sve fino brušene. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. Osjetljivost (vrijednost na skali) uzdužne libele naznačena je na pločici.

Upotreba:

Za poravnavanje vodoravnih i okomitih površina, vratila itd. i za točno poravnavanje pod kutom od 90°.

Standard:**DIN 877****Točnost:**

1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom **0,02 mm/m.**

2 = s vrlo osjetljivom uzdužnom libelom **0,1 mm/m.**

Tehnički opis

| | |
|-------------|-----------|
| Širina đona | 41 mm |
| Očitavanje | 0,02 mm/m |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Razred preciznosti | 1 |
| Duljina đona | 200 mm |
| Standard | DIN 877 |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Kalibriranje | H1 |
| Vrsta proizvoda | Vodena vaga |

Usluge

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Kalibriranje Okvirna vodena vaga Preciznost 0,02 mm/m | 026600 0,02 |
|-------------------------------------------------------|-------------|