

**Precizni mjerni sat zaštićen od udara, mjerno područje / Ø kućišta:
100/80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	433050 100/80
GTIN	4031452101416
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. (osim vel. 100/80).

Stabilno, matirano kromirano kućište od mjedi.

Stezna drška Ø 8 mm h6, kaljena i brušena.

Okretanjem vanjskog prstena kazaljka na brojčaniku može se staviti u nulti položaj.

Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, mala kazaljka za očitavanje 1-mm. Drška Ø 10 mm h6..

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Mjerno područje	100 mm
Kalibriranje	C1
Vrijednost skale	0,01 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm

Snaga mjerenja	1,2 - 2,5 N
Ø kućišta	80 mm
Standard	Norma proizvođača
Priključni navoj za senzor	M2,5
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	50 µm
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

DAkkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023000 100

Pribor

Čelično ticalo tip 10	434900 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Zakretno ticalo	434912
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Staklo mjernog sata tip 58	432010 58
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 2	434900 2

Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Vanjski prsten za mjerni sat tip 58	432020 58
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20

Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70