

**Precizni mali mjerni sat, mjerno područje / Ø kućišta: 3/28mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	432500 3/28
GTIN	4031452101690
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Čvrsti mjerni satovi sa čvrstim metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,8 - 1,2 N
Kalibriranje	C1
Očitavanje po okretu kazaljke	0,5 mm
Ø kućišta	28 mm
Vrijednost skale	0,01 mm
Mjerno područje	3 mm

Standard	Norma proizvođača
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	17 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 3 mm	023000 3
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10

Čelično ticalo tip 39	434900 39
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11

Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 10	434900 10