

hanhart
1882**Štoperica s dvostrukom kazaljkom i futrolom****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	469610
GTIN	2050001049117
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

Metalno kućište tokareno dijamentom (Ø 55 mm) s prstenom i pojačanom zaštitom od vode i prašine. Precizni mehanizam otporan na udarce (glava, 7 elemenata). Kazaljka za mjerenje međuvremena.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiva za mjerenja u sekundama i decimalama minuta s **proizvoljnim brojem** međuvremena. Stoga je posebice prikladna za mjerenje trajanja radnih postupaka i trajanja rada stroja.

· **Start i Stop može se proizvoljno mijenjati tijekom mjerenja.**

Dio isporuke:

Uključuje kožni etui.

Tehnički opis

Vrijednost podjele skale	1/5 s / 1/100 min
Vrijeme prikaza	30 min
Mjerna tehnika	analogno

Kalibriranje	N1
Vrsta proizvoda	Štoperica
Usluge	
KalibriranjeŠtoperica tip U	029100 U