

STIEFELMAYER

Vodena vaga kvadratnog kućišta, duljina baze×Preciznost: 200/2mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	469200 200/2
GTIN	4045197207210
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

Izolirane drške na kućištu sprječavaju utjecaje topline ruku.

Čvrsti okvir od kvalitetnog specijalnog lijeva; lakirano s efektom kovanog željeza. 3 strane prizmatične i ravne. 1 strana ravna, sve fino brušene. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. Osjetljivost (vrijednost na skali) uzdužne libele naznačena je na pločici.

Upotreba:

Za poravnavanje vodoravnih i okomitih površina, vratila itd. i za točno poravnavanje pod kutom od 90°.

Standard:**DIN 877****Točnost:**

1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom **0,02 mm/m.**

2 = s vrlo osjetljivom uzdužnom libelom **0,1 mm/m.**

Tehnički opis

Širina đona	41 mm
Razred preciznosti	2

Očitavanje	0,1 mm/m
Duljina đona	200 mm
Standard	DIN 877
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	H1
Vrsta proizvoda	Vodena vaga

Usluge

Kalibriranje Okvirna vodena vaga Preciznost 0,10 mm/m	026600 0,10
---	-------------