

hanhart
1882

Digitalna štoperica



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 469622 |
| GTIN | 2050001063380 |
| Razred artikla | 46R |

Opis

Izvedba:

LCD zaslon, 8 mm visina brojki, 7-dijelni / + 2 mjesta za brojač eventa. Područje prikaza 9h, 59 min., 59,99 s. Vrijednost brojčanog koraka 1/100s.

Funkcija:

- **Start / Stop / Reset.**
- **Dodavanje / razdvajanje / duplo mjerenje.**
- **Dnevno vrijeme (2 × 12 sati prijedodne / poslijepodne).**

Dio isporuke:

Uključuje uzicu, 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------|
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Mjerna tehnika | digitalno |

| | |
|-----------------|-----------|
| Kalibriranje | N1 |
| Vrsta proizvoda | Štoperica |

Usluge

| | |
|-----------------------------|----------|
| KalibriranjeŠtoperica tip U | 029100 U |
|-----------------------------|----------|

Pribor

| | |
|---|------------|
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357 | 081560 357 |
|---|------------|