




## Mjerni sat zaštićen od udarca, mjerno područje / Ø kućišta: 10/58Bmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	432000 10/58B
GTIN	4045197204196
Razred artikla	42C

### Opis

#### Izvedba:

Mjerenje prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi **zaštićeni od udaraca**. Stezne drške Ø 8 mm h6, kaljene i brušene. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Vanjski prsten s 2 namjestive oznake tolerancije. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100 mm, manja kazaljka sporedne skale za očitavanje 1 mm.

**Zaštita od udarca pomoću okvira. Izvedba u potpunosti metala** s plastičnom zaštitom skale.

#### Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Precizni mjerni satovi **zaštićeni od udaraca**. Stezne drške Ø 8 mm h6, kaljene i brušene.

Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Vanjski prsten s 2 namjestive oznake tolerancije. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100 mm, manja kazaljka sporedne skale za očitavanje 1 mm.

#### Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

### Tehnički opis

Ø kućišta	58 mm
Kalibriranje	C1

Vrijednost skale	0,01 mm
Snaga mjerenja	0,7 - 1,5 N
Mjerno područje	10 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Karika na poleđini mjernog sata	da
Standard	DIN 878
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	15 µm
Okretni broččanik	da
namjestive oznake tolerancije	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

## Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2

Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Staklo mjernog sata tip 58	432260 58
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Zakretno ticalo	434912
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Savijeni držači mjernog sata 60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Savijeni držači mjernog sata 45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Savijeni držači mjernog sata 45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50

Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1