

Garant

**Precizni mjerni sat IP67, zaštićen od udarca, mjerno područje / Ø kućišta:
10/58mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	432210 10/58
GTIN	4045197154071
Razred artikla	41C

Opis**Izvedba:**

Precizni mjerni satovi sa zaštitom od **udaraca, prskanja vodom, ulja i prljavštine**. Ticalo je zabrtvljeno gumicom odozdo, zabrtvljeno zaštitnim tuljkom odozgo. Pozadina zabrtvljena, satno staklo i vanjski prsten su tijesno pričvršćeni. Ø stezne drške 8 mm h6.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Precizni mjerni satovi **zaštićeni od udaraca**. Stezne drške Ø 8 mm h6, kaljene i brušene.

Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Vanjski prsten s 2 namjestive oznake tolerancije. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100 mm, manja kazaljka sporedne skale za očitavanje 1 mm.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Vrijednost skale	0,01 mm
Ø kućišta	58 mm
Snaga mjerenja	0,9 - 1,6 N
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Mjerno područje	10 mm
Kalibriranje	C1
Ø stezne drške h6	8 mm
Standard	DIN 878
IP-klasa zaštite	IP 67
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	15 µm
Okretni brojčanik	da
namjestive oznake tolerancije	da
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

DAkkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10

Pribor

Čelično ticalo tip 20	434900 20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6

Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Staklo mjernog sata tip 58	432010 58
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 2	434900 2

Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14