



## Precizni mali mjerni sat, mjerno područje / Ø kućišta: 3/40mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	432500 3/40
GTIN	4031452100068
Razred artikla	46C

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsti mjerni satovi sa čvrstim metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

#### Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

### Tehnički opis

Mjerno područje	3 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	0,5 mm
Snaga mjerenja	0,8 - 1,2 N
Kalibriranje	C1
Ø kućišta	40 mm
Vrijednost skale	0,01 mm

Standard	DIN 878
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	10 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 3 mm	023000 3

## Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 17	434900 17

Čelično ticalo tip 13	434900 13
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Staklo mjernog sata tip 40	432010 40
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90

Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Vanjski prsten za mjerni sat tip 40	432020 40
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Savijeni držači mjernog sata 45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Zakretno ticalo	434912
Magnetska stražnja stijenka za mjerne satove za Ø kućišta 40 mm	434835 40
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 20	434900 20