

HOLEX**Precizni mjerni sat zaštićen od udara, mjerno područje / Ø kućišta: 50/58mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	433060 50/58
GTIN	4045197204233
Razred artikla	42C

Opis**Izvedba:**

Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. (osim vel. 100/80).

Stabilno, matirano kromirano kućište od mjedi.

Stezna drška Ø 8 mm h6, kaljena i brušena.

Okretanjem vanjskog prstena kazaljka na brojčaniku može se staviti u nulti položaj.

Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, mala kazaljka za očitavanje 1-mm.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Kalibriranje	C1
Mjerno područje	50 mm
Ø kućišta	58 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Snaga mjerenja	1 - 2 N

Vrijednost skale	0,01 mm
Standard	Norma proizvođača
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	25 µm
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 50 mm	023000 50
DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 100 mm	023010 100

Pribor

Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4

Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Zakretno ticalo	434912
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17

Čelično ticalo tip 15	434900 15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Staklo mjernog sata tip 58	432260 58