




Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s vretenom, otporan na koroziju, širina čeljusti A: 100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	363600 100
GTIN	4045197313591
Razred artikla	38F

Opis

Izvedba:

· **Kaljen čelik; precizno brušen sa svih strana.**

Radna upotreba na sve četiri strane (stražnje, čeone i bočne površine).

Krom-čelik koji se može magnetizirati - **otporan na koroziju** (za rad s korozivnim rashladnim sredstvima i mazivima).

Funkcija:

Potezni sustav – pokretnu čeljust se povlači prema dolje djelovanjem nastalog steznog pritiska, isključeno je podizanje obratka ili vibracije tijekom obrade.

Upotreba:

Za **obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.**

Dodatno prikladno za elektroeroziju.

Točnost:

Unutar **0,003 mm** / 100 mm (sistemska točnost).

Dio isporuke:

Uključena ručica.

Tehnički opis

Težina	9,5 kg
Ukupna duljina a	270 mm
maksimalni područje stezanja b	140 mm

Širina čeljusti A	100 mm
Visina čeljusti C	40 mm
Ukupna širina B	100 mm
Vrsta proizvoda	Kontrolni škripac