




Precizni unutarnji mjerni uređaj OSIMESS, mjerno područje: 8-12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435010 8-12
GTIN	2050001047915
Razred artikla	46D

Opis

Izvedba:

OSIMESS unutarnji precizni mjerni uređaji za male provrte od 1 mm. Glave ticala obložene DLC-om (od veličine 4,5-7,5). Konusni vrh mjernog trna, pod utjecajem mjerne sile širi mjernu glavu.

Preciznost ponavljanja 1 µm.

Upotreba:

Određivanje odstupanja od nazivne dimenzije i odstupanja oblika poput nedovoljne kružnosti ili odstupanja konusa.

Dio isporuke:

Ticala, mjerne igle od tvrdog metala, standardni držači (uređaj za prikaz i prsteni za namještanje nisu u opsegu isporuke).

Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, mjerni stol br. 435020.

Napomena:

Izvedbe do mjernog područja 20 mm i slijepe rupe isporučive na upit.

Tehnički opis

Mjerno područje	8 - 12 mm
učinkovito područje primjene	7,7 - 12,5 mm

List s podacima

Dubina mjerenja	45 mm
Broj HM mjernih igli	2
Broj senzora	6
Preciznost ponavljanja	1 μm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Precizni unutarnji mjerni uređaj

Pribor

Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm	434807 10
Garn. prstena za namještanje od čelika (dimenzije kao glave ticala) mjerno područje 8-12 mm	435030 8-12
Kutni element za OSIMESS za nazivno područje mjerenja 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 μm	434674 25/0,5
Mjerni stol za OSIMESS oznaka proizvođača OSM6	435020 OSM6
Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 130/5 μm	434674 130/5
Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,0005 mm mjerno područje 12,5 mm	434322 12,5
Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 250/10 μm	434674 250/10
Induktivni mjerni sat Extramess tip 2001	434670 2001
Glava ticala za Osimesse precizne unutarnje mjerne uređaje Područje primjene 8,20-8,80 mm	435015 8,20-8,80
Mjerni stol za OSIMESS oznaka proizvođača OSM5	435020 OSM5
Držać uređaja bez gumba za povratak za nazivno područje mjerenja 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 50/1 μm	434674 50/1
Držać s tipkom za povratak za nazivno područje mjerenja 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6