



Precizni veliki mjerni sat zaštićen od udara, mjerno područje / Ø kućišta: 10/80mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	432900 10/80
GTIN	4031452100365
Razred artikla	46C

Opis

Izvedba:

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. S većim vanjskim Ø sata i ekstra velikim razmacima podjelnih crta, **mjerni prijenosnik** zaštićen od udara. Matirano kromirano kućište od mjedi. Sa steznom drškom Ø 8 mm h6; kaljeno i brušeno. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Vanjski prsten s 2 namjestive oznake tolerancije. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100 mm, manja kazaljka sporedne skale za očitavanje 1 mm.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Ø kućišta	80 mm
Mjerno područje	10 mm
Kalibriranje	C1
Snaga mjerenja	1 - 1,8 N

Vrijednost skale	0,01 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Standard	Norma proizvođača
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	17 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10

Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10

Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30

Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Zakretno ticalo	434912
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80