

**Precizni mali mjerni sat, mjerno područje / Ø kućišta: 10/40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	432500 10/40
GTIN	2050001064141
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Čvrsti mjerni satovi sa čvrstim metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Vrlo velik mjerni raspon (10 mm), uz vrlo male dimenzije (Ø 40 mm).

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Snaga mjerenja	0,7 - 1,2 N
Ø kućišta	40 mm
Mjerno područje	10 mm
Vrijednost skale	0,01 mm
Kalibriranje	C1
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm

Standard	DIN 878
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	15 µm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10

Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40

Zakretno ticalo	434912
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Magnetska stražnja stijenka za mjerne satove za Ø kućišta 40 mm	434835 40
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Vanjski prsten za mjerni sat tip 40	432020 40
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20

Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Savijeni držači mjernog sata 45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Staklo mjernog sata tip 40	432010 40
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100