

Mitutoyo**Fini mjerni sat zaštićen od udarca, Mjerno područje / Ø kućišta: 1/58 mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	433200 1/58
GTIN	4946368423418
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

Stabilno, matirano kromirano kućište od mjedi; staklo sata nelomljivo.

Stezna drška Ø 8 mm h6, kaljena i brušena.

Vrlo precizna izvedba.

Najvažnija mjesta mjernog mehanizma imaju ležaj od dragog kamena.

Središnja kazaljka za očitavanje 1/1000 mm.

Okretanjem vanjskog prstena kazaljka na brojčaniku može se staviti u nulti položaj.

Skoro konstantna mjerna sila po cijelom mjernom području.

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Standard: Norma proizvođača

Kalibriranje: C2

Vrijednost skale: 0,001 mm

Očitavanje po okretu kazaljke: 0,2 mm

Raspon odstupanja f_e : 5 μ m

Ukupan raspon odstupanja f_{ges} : 7 μ m

Snaga mjerenja: 0,9 - 1,5 N

Tehnički opis

Raspon odstupanja f_e	5 μm
Snaga mjerenja	0,9 - 1,5 N
Očitavanje po okretu kazaljke	0,2 mm
Vrijednost skale	0,001 mm
Mjerno područje	1 mm
Kalibriranje	C2
\varnothing kućišta	58 mm
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	7 μm
Standard	Norma proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

Kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,001 maksimalni mjerni raspon 5 mm	013220 5
Označavanje laserska izrada natpisa Tip	018940
DAkKS kalibriranje Mjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maksimalni mjerni raspon 12,5 mm	013250 12,5

Pribor

Magnetska stražnja stijenka za mjerne satove za \varnothing kućišta 58 mm	434836 58
Ticalo od rubina Tip 2	434915 2
Ticalo od tvrdog metala Tip 2	434910 2
Čelično ticalo Tip 2	434900 2