


**Precizni unutarnji mjerni uređaj OSIMESS, mjerno područje: 4,5-12mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 435010 4,5-12 |
| GTIN | 2050001047922 |
| Razred artikla | 46D |

Opis**Izvedba:**

OSIMESS unutarnji precizni mjerni uređaji za male provrte od 1 mm. Glave ticala obložene DLC-om (od veličine 4,5-7,5). Konusni vrh mjernog trna, pod utjecajem mjerne sile širi mjernu glavu.

Preciznost ponavljanja 1 µm.**Upotreba:**

Određivanje odstupanja od nazivne dimenzije i odstupanja oblika poput nedovoljne kružnosti ili odstupanja konusa.

Dio isporuke:

Ticala, mjerne igle od tvrdog metala, standardni držači (uređaj za prikaz i prsteni za namještanje nisu u opsegu isporuke).

Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, mjerni stol br. 435020.

Napomena:

Izvedbe do mjernog područja 20 mm i slijepe rupe isporučive na upit.

Tehnički opis

| | |
|----------------------|----|
| Broj HM mjernih igli | 2 |
| Broj senzora | 13 |

List s podacima

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| učinkovito područje primjene | 4,15 - 12,5 mm |
| Preciznost ponavljanja | 1 μm |
| Mjerno područje | 4,5 - 12 mm |
| Dubina mjerenja | 41 - 45 mm |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Kalibriranje | Cijena na upit |
| Vrsta proizvoda | Precizni unutarnji mjerni uređaj |

Pribor

| | |
|--|------------------|
| Mjerni sat sa skalom ulijevo mjerno područje 10 mm | 434807 10 |
| Glava ticala za Osimesh precizne unutarnje mjerne uređaje Područje primjene 7,20-7,80 mm | 435015 7,20-7,80 |
| Držać s tipkom za povratak za nazivno područje mjerenja 0,95-20,6 mm | 435013 0,95-20,6 |
| Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,0005 mm mjerno područje 12,5 mm | 434322 12,5 |
| Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 25/0,5 μm | 434674 25/0,5 |
| Induktivni mjerni sat Extramesh tip 2001 | 434670 2001 |
| Držać uređaja bez gumba za povratak za nazivno područje mjerenja 0,95-20,6 mm | 435012 0,95-20,6 |
| Garn. prstena za namještanje od čelika (dimenzije kao glave ticala) mjerno područje 4,5-12 mm | 435030 4,5-12 |
| Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 50/1 μm | 434674 50/1 |
| Kutni element za OSIMESS za nazivno područje mjerenja 0,95-20,6 mm | 435014 0,95-20,6 |
| Mjerni stol za OSIMESS oznaka proizvođača OSM6 | 435020 OSM6 |
| Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 130/5 μm | 434674 130/5 |
| Mjerni stol za OSIMESS oznaka proizvođača OSM5 | 435020 OSM5 |
| Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 250/10 μm | 434674 250/10 |